

Garant**Plastové brúsne telieska pyramída, hrubý, Typ: 1010P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	501570 1010P
GTIN	4062406372828
Trieda položky	58F

Popis**Prevedenie:**

Plastové brusivá (korundové brúsne zrno viazané v plaste) majú **nízku hustotu** a **mäkkšie jadro**. To umožňuje **šetrné spracovanie** a **brusivo sa nezanesie**. Výrazne **nížší brúsny účinok** v porovnaní s keramickými brúsnymi kotúčmi. Vyšší brúsny účinok vďaka hrubšiemu zrnú.

Použitie:

Na **jemné brúsenie** a **ľahké opílnikovanie** mäkkých materiálov ako **je hliník, meď a plast**. Dosahuje veľmi vysokú kvalitu povrchu s matným leskom. Tvar **pyramída** pre obrobky s **rohmi a priehlbínami**.

Technický opis

Výška	10 mm
Popis tvaru	pyramída
Stupeň jemnosti	hrubý
Šírka	10 mm

Séria	GMT
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	hrubý
Obsah	25 kg
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		