

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135450 M2
GTIN	4045197076786
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**Veľ. M2,6 so starým profilom DIN. **HSS-E****Technický opis**

Počet napínacích drážok	2
Počet rezných hrán Z	2
Ø závit	2 mm
Stúpanie závitov	0,4 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	4 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		