

**Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: GBH18V45C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

- Ľahší produkt ako porovnateľné káblové produkty vďaka vysoko optimalizovanému hnaciemu mechanizmu – aj s ProCORE18V 12.0Ah.
- Pohodlná práca vďaka Lock-on Button pre priebežné sekание.
- Maximálny výkon vďaka technológii BITURBO.
- Precízne pracovné výsledky vďaka nastavenia rýchlosti pre variabilné otáčky.
- Lepšia viditeľnosť vďaka pracovnému osvetleniu s LED.
- Kick Back Control na zníženie nebezpečenstva prostredníctvom rýchlych reakcií nástrojov.
- Vybavené pomocou Soft-Start, ASC a EPC pre najlepšiu ochranu používateľa.
- Flexibilná práca vďaka individuálnemu nastaveniu podľa použitia prostredníctvom aplikácie Bosch My Tools.

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, pripojovacieho modulu, handričky na stroj a kufríka na náradie.

Technický opis

maximálna nárazová hodnota	2720 min ⁻¹
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	45 mm
Rozsah otáčok	0 - 305 min ⁻¹

Označenie výrobcu	GBH 18V-45 C
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Nárazová energia	12,5 J
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť vrátane batérie	8,9 kg
Druh batérie	Li-Ion
maximálne vibrácie podľa EN	8,5 m/s ²
Dĺžka	442 mm
Výška	224 mm
Hmotnosť bez batérie	8 kg
Druh produktu	Vŕtacie kladivo