

**Garant****Upichovacia planžeta Ocel', neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
32/4,1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273552 32/4,1
GTIN	4062406373702
Trieda položky	21W

## Popis

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

## Technický opis

Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Šírka zápichu w	4,1 mm
pre maximálny Ø obrobka	110 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta