

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 7/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138050 7/16-20
GTIN	4062406374938
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.

**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Použitie:**

**Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,27 mm
Hĺbka závitov	27,78 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø závitov	11,11 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Chodov na palec	20
Veľkosť závitov	7/16-20 UNF
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	9,9 mm

Druh závitů	UNF
Počet napínacích drážek	3
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný