

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132680 M14
GTIN	4062406373894
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Druh závit	M
Celková dĺžka L	110 mm
Veľkosť závit	M14
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø závit	14 mm
Hĺbka závit	42 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Rezný materiál	HSS E

Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	11 mm
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný