

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132680 M16
GTIN	4062406373900
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H**Technický opis**

Hĺbka závit	48 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	14 mm
Ø závit	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Veľkosť závit	M16
Ø stopky D _s	12 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	M
Celková dĺžka L	110 mm

Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	2 mm
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný