

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132680 M6 |
| GTIN | 4062406373856 |
| Trieda položky | 12I |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H**Technický opis**

| | |
|-------------------------|----------|
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Ø závit | 6 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Ø otvoru pod závit | 5 mm |
| Veľkosť závit | M6 |
| Druh závit | M |
| Hĺbka závit | 18 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | zelená |
| Séria | Pro Tap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 24 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 25 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 10 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 24 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 8 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 15 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |

mokrý maximum

vhodný