

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132680 M8
GTIN	4062406373863
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H**Technický opis**

Hĺbka závitú	24 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Veľkosť závitú	M8
Ø závitú	8 mm
Druh závitú	M

Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný