

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 10X1
GTIN	4062406374006
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

Technický opis

Ø otvoru pod závit	9 mm
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	30 mm
Veľkosť závit	M10×1
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Ø závit	10 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Druh závit	MF
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

