

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 12X1,25
GTIN	4062406374037
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závit	M12×1,25
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	36 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Druh závit	MF

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

