

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 12X1,5
GTIN	4062406374044
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,5 mm
Veľkosť závitov	M12×1,5
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Druh závitov	MF
Norma	DIN 374
Ø závitov	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Hĺbka závitov	36 mm
Počet napínacích drážok	4

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

