

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135910 M30
GTIN	4062406374518
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.****Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø závit	30 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	M
Stúpanie závitov	3,5 mm
Hĺbka závit	90 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Veľkosť závit	M30
Ø stopky D _s	22 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	180 mm

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

