

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 16X1,5
GTIN	4062406374068
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

Technický opis

Ø závitu	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závitu	MF
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 374
Stúpanie závitov	1,5 mm
Hĺbka závitu	48 mm
Počet rezných hrán Z	4
Veľkosť závitu	M16×1,5

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

