

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 20X1,5
GTIN	4062406374082
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Norma	DIN 374
Ø závitu	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Veľkosť závitu	M20×1,5
Celková dĺžka L	125 mm
Hĺbka závitu	60 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závitu	MF
Ø stopka štvorhranu	12 mm

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

