

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135910 M6
GTIN	4062406374433
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.****Technický opis**

Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť závit	M6
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	M

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

