

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135910 M8
GTIN	4062406374440
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Veľkosť závit	M8
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M
Celková dĺžka L	90 mm

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

