

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 4X0,5
GTIN	4062406373948
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	63 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Stúpanie závitov	0,5 mm
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	12 mm
Veľkosť závit	M4×0,5
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	MF
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø závit	4 mm
Počet napínacích drážok	3

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

