

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137170 12X1,25
GTIN	4062406374624
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Technický opis**

Ø závit	12 mm
Druh závit	MF
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Veľkosť závit	M12×1,25
Norma	DIN 374
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Rezný materiál	HSS E

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

