

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137170 12X1,5
GTIN	4062406374631
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Technický opis**

Veľkosť závit	M12×1,5
Ø otvoru pod závit	10,5 mm
Druh závit	MF
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

