

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 6X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 6X0,75
GTIN	4062406373979
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Druh závit	MF
Hĺbka závit	18 mm
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Norma	DIN 374
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø závit	6 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť závit	M6×0,75

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

