

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133332 G1
GTIN	4062406374181
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Použitie:**

**Na cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	20 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závit	G1
Hĺbka závit	99,75 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Chodov na palec	11
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Ø závit	33,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Stúpanie závitov	2,309 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	Pro Tap

Povrchová úprava	TiN
Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

