

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137170 20X1,5
GTIN	4062406374679
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.**

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Druh závit	MF
Hĺbka závit	50 mm
Veľkosť závit	M20x1,5
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Norma	DIN 374
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

