

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133332 G3/4
GTIN	4062406374174
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	16 mm
Veľkosť závit	G3/4
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,814 mm
Hĺbka závit	79,32 mm
Ø závit	26,44 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Chodov na palec	14
Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	140 mm
Séria	Pro Tap

Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátko rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

