



Multifunkčný olej, Typ: 5000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083005 5000
GTIN	5032227495005
Trieda položky	08E

Popis

Prevedenie:

Celosvetovo osvedčený viacúčelový olej WD-40 **je do veľkej miery bez zápachu, plnený ekologickým hnacím prostriedkom**, neobsahuje teflón, živice, silikóny a kyseliny.

Použitie:

- **Odhrdzovač s výrazným kapilárnym účinkom – v krátkom čase uvoľňuje zhrdzavené spoje a zaseknuté skrutky a matice.**
- **Čistiaci prostriedok: – rozpúšťa odolné nečistoty, nelepí sa a nezoživičnatie.**
- **Mazivo pre všetky klzné plochy, jemnú mechaniku, závesy, bovdenové lanká, zámky a kovania.**
- **Ochrana proti korózii: – WD-40 odstraňuje vlhkosť, vniká do pórov chráneného materiálu a konzervuje ho. Citlivé a cenné nástroje si zachovávajú svoju hodnotu.**
- **Kontaktný sprej: vytlačá vlhkosť z elektrických komponentov.**

Pri použití **priemyselného rozprašovača Č. 083006 alebo Č. 083509 – 083517** aj pre veľkoplošné, hospodárne použitie.

Upozornenie:

Schválenia: Okrem iného **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Technický opis

Technický list

Kimenatická viskozita	< 1 mm ² /s
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný
Bod vzplanutia	47 °C
Označenie nebezpečných látok	GHS08: Ohrozenie zdravia
Označenie nebezpečných látok	GHS02: Plameň
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník
Farba	jantárovo sfarbený
Oxidačné vlastnosti	neurčené
Bod varu	176 °C
Obsah	5 l
Prevedenie	Kanister
Druh produktu	viacúčelový olej / univerzálny olej