

Garant**Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami extra dlhý HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139208 M3
GTIN	4062406373597
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný tvárniaci závitník najnovšej generácie, vyvinutý špeciálne na **používanie v ocelových materiáloch**.

- Optimalizovaná polygonálna geometria pre znížený krútiaci moment.
- Viacvrstvový povlak HIPIMS pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Substrát
- HSS-E-PM pre maximálnu procesnú spoľahlivosť.

Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.

S extra dlhou stopkou.

Výhoda:

Veľmi dobre vhodný na tvárnenie závitov na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Veľkosť závit	M3
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Séria	GARANT Master Alu
Celková dĺžka L	112 mm
Ø závit	2,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm

Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	2,8 mm
Hĺbka závit	9 mm
Počet napínacích drážok	4
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobná norma
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	34	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	33	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	16	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
CuZn	podmienene vhodný	20	N
Olej	vhodný		

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný