


Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275021 8
GTIN	4062406378387
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

Technický opis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Šírka zápichu w	8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 8,0

273100 8,0