


**Garant****Zapichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275024 3
GTIN	4062406378400
Trieda položky	21H

**Popis****Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		