


**Garant****Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	275021 3
GTIN	4062406378318
Trieda položky	21H

## Popis

**Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Šírka zápichu w	3 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidel'ná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		