


Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275024 4
GTIN	4062406378424
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Šírka zápichu w	4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		