

**Garant****Zapichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275027 8
GTIN	4062406378585
Trieda položky	21H

**Popis****Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	8 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

### Príslušenstvo

Upichovacia doštičkaneutrálna Šírka zápichu w 8,0	273298 8,0
---	------------