

Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275027 6
GTIN	4062406378561
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre držiak doštičiek č. 274030-274090.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026.

Technický opis

Povrchová úprava	bez povlaku
Šírka zápichu w	6 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		