

Garant**Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 144/200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 274079 144/200 |
| GTIN | 4062406376802 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2=999$ v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 120 mm |
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 144 mm |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 200 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Systémový kľúč | áno |
| Šírka zápichu w | 8 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |

