

HOLEX**3hranný nástrčný klúč, pre skrutky: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	623503 M8
GTIN	4062406380540
Trieda položky	62C

Popis**Prevedenie:**

Z presnej ocelevej rúry, pozinkovaný, s otočným čapom.

Použitie:

Pre trojhranné skrutky podľa DIN 22424 a pre trojhranné matice podľa DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Technický opis

Výška hlavy Vnútorň rozmer F	12,05 mm
pre skrutky	M8
Dĺžka stopky	125 mm
Ø stopky	15 mm
Norma	DIN 22417 A
Výstupný profil	3-hranný nástrčný klúč

Materiál	Oceľová rúra
Povrch	pozinkované
Druh produktu	Nástrčný kľúč