

HOLEX**3hranný nástrčný klúč, pre skrutky: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	623503 M12
GTIN	4062406380564
Trieda položky	62C

Popis**Prevedenie:**

Z presnej ocelevej rúry, pozinkovaný, s otočným čapom.

Použitie:

Pre trojhranné skrutky podľa DIN 22424 a pre trojhranné matice podľa DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Technický opis

pre skrutky	M12
Dĺžka stopky	160 mm
Výška hlavy Vnútorň rozmer F	16,55 mm
Ø stopky	19 mm
Norma	DIN 22417 A
Výstupný profil	3-hranný nástrčný klúč

Materiál	Oceľová rúra
Povrch	pozinkované
Druh produktu	Nástrčný kľúč