

**HOLEX****3hranný nástrčný klúč, pre skrutky: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	623503 M6
GTIN	4062406380533
Trieda položky	62C

**Popis****Prevedenie:**

Z presnej ocelevej rúry, pozinkovaný, s otočným čapom.

**Použitie:**

Pre trojhranné skrutky podľa DIN 22424 a pre trojhranné matice podľa DIN 22425.

**Norma:**

**DIN 22417 A**

**Technický opis**

Výška hlavy Vnútorň rozmer F	10,05 mm
Dĺžka stopky	112 mm
Ø stopky	12,5 mm
pre skrutky	M6
Norma	<b>DIN 22417 A</b>
Výstupný profil	3-hranný nástrčný klúč

Materiál	Oceľová rúra
Povrch	pozinkované
Druh produktu	Nástrčný kľúč