


**Garant****CC.T 120404, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HU7315-1
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Tolerancia	G
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,4 mm

Lamač triesok	AF
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie