

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie