

Garant**DC.T 11T304, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Typ	HU7315-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Tolerancia	G

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Lamač triesok	AF
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie