

Garant**Strojný závitník kónicky zúžený, vaporizovaný, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135550 M14
GTIN	4045197077011
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S kuželovito zúženým vodiacim závitom.****Najmä na hlboko ležiace závity slepých otvorov a triesky, ktoré zostávajú v drážkach na triesky závitníka. HSS-E****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2 mm
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø závit	14 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	28 mm
Druh závit	M

Velkosť závitů	M14
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		