

**Garant****Závitové očka Šesthran, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M16
GTIN	4045197083920
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Vonkajší šesthran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Upozornenie:**

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

**Technický opis**

Rozmer cez steny	41 mm
Výška	18 mm
Stúpanie	2 mm
Veľkosť závitú	M16
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		