

Garant**Ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130180 M10
GTIN	4045197066015
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

Ø závitu	10 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závitu	20 mm
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M10
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		