

Garant**Závitové očka HSS-E, MF: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 16X1,5
GTIN	4045197301888
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

Výška	14 mm
Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	45 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M16×1,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		