

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130400 M16 |
| GTIN | 4045197066305 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka. Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.**

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stúpanie závitov | 2 mm |
| Ø otvoru pod závit | 14 mm |
| Ø závit | 16 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 32 mm |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Veľkosť závitú | M16 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | A |
| Forma nábehu | D |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

