

Garant**Ručné závitníky sada nitridovaný, bez povlaku, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130450 M2,5 |
| GTIN | 4045197066602 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.

Povrch je nitridovaný, takže je odolnejší proti opotrebovaniu.

Odporúčanie::

V prípade **materiálov TOOLOX odporúčame vyvrtáť Ø otvoru pod závit o 0,05 až 0,3mm väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø závit | 2,5 mm |
| Stúpanie závitov | 0,45 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,05 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Celková dĺžka L | 40 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Rezný materiál | HSS E |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hĺbka závitú | 5 mm |
| Druh závitú | M |
| Veľkosť závitú | M2,5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | A |
| Forma nábehu | D |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3×D pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | červená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| TOOLOX 33 | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

