

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130400 M3,5
GTIN	4045197066220
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka. Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.**

Technický opis

Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Stúpanie závitov	0,6 mm
Ø závit	3,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3,5

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

