

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 135750 M6 |
| GTIN | 4045197077448 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15° pravotočivou špirálou.****Technický opis**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø závit | 6 mm |
| Ø otvoru pod závit | 5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Rezný materiál | HSS E PM |
| Hĺbka závit | 12 mm |
| Druh závit | M |
| Veľkosť závit | M6 |
| Povrchová úprava | nitridovaný |

| | |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | ružová |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 18 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 9 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 3 | P |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 4 | S |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |