

**Garant****Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135750 M12
GTIN	4045197077479
Trieda položky	11H

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Stabilné vyhotovenie s 15° pravotočivou špirálou.**

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12
Povrchová úprava	nitridovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		