

**Garant****Strojný závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135760 M6
GTIN	4045197077578
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.**Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %).**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Ø závit	6 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	12 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M6

Povrchová úprava	TiCN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	13	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	5	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		