

**Garant****TK NC strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 164345 17     |
| GTIN             | 4045197444882 |
| Trieda položky   | 10N           |

**Popis****Prevedenie:**

**NC-kompatibilné prevedenie** DIN 8093-2 s rovným Ø stopky na štandardizované upínanie špeciálne v **hydraulických expanzných skľučovadlách** alebo **vysoko presných skľučovadlách**. Takto sa dosiahne **najvyššia presnosť obvodovej hádzavosti a bezpečnosť procesu**.

**Zaobstaranie špeciálnych upínaní pri použití výstružníkov GARANT HPC už nie je potrebné.** S dlhými reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

**Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.**

**Použitie:**

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Orezávanie je možné použiť aj na slepé otvory.

**Upozornenie:**

Pre lícovanie H7 pozri č. 164340 a 164341.

Zmenené konštrukčné rozmery v dôsledku zmeny normy DIN 8093-2.

**Technický opis**

|  |            |
|--|------------|
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>            | 125 mm     |
| Tolerancia stopky                        | h6         |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>               | 17 mm      |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ot, |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                  | 18 mm      |
| Celková dĺžka L                          | 175 mm     |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Dĺžka britov $L_c$   | 52 mm                  |
| Rozsah $\varnothing$   | 16,21 - 17,2 mm        |
| Počet rezných hrán Z   | 8                      |
| Prídavok na vystružovanie v $\varnothing$ orientačná hodnota | 0,2 - 0,3 mm           |
| Povrchová úprava   | bez povlaku            |
| Rezný materiál   | VHM                    |
| Norma  | DIN 8093               |
| Vnútorne chladenie   | nie                    |
| Stopka   | DIN 6535 HA s h6       |
| Použitie pri type otvora                                     | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok   | zelená                 |
| Druh produktu  | Výstružník             |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník                        | vhodný            | 35    | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 30    | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 20    | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 13    | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 10    | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 8     | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 6     | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 10    | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 8     | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný            | 8     | S       |
| GG(G)                         | vhodný            | 8     | K       |
| CuZn                          | vhodný            | 20    | N       |
| Uni                           | vhodný            |       |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |       |         |

